

Zacisk kołnierzowy, montaż dolny



FUNKCJE

Można używać jako podparcie dla puszek, osprzętu lub innych aplikacji na półkach belek

Zawiera różne punkty mocowania, co ułatwia zarządzać posiadanym asortymentem

Do montażu potrzebny jest tylko młotek



SPECYFIKACJE

Table 1/2



Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Wykończenie	Grubość kołnierza (FT)	Rozmiar pręta (RS)	Obciążenie statyczne 1 (F1)
EM1318	170075	Stal sprężysta	nVent CADDY Armour	21 - 28 mm	6	450N
EM24	170050	Stal sprężysta	nVent CADDY Armour	3 - 8 mm	6	450N
EM24S1	179720	Stal nierdzewna 301 (norma EN 1.4310)		3 - 8 mm	6	200N
EM24SP25	172170	Stal sprężysta	nVent CADDY Armour	3 - 8 mm	6	450N
EM58	170060	Stal sprężysta	nVent CADDY Armour	8 - 14 mm	6	450N
EM58R5	191027	Stal sprężysta	nVent CADDY Armour	8 - 14 mm	6	450N
EM58S1	179730	Stal nierdzewna 301 (norma EN 1.4310)		8 - 14 mm	6	200N

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Wykończenie	Grubość kołnierza (FT)	Rozmiar pręta (RS)	Obciążenie statyczne 1 (F1)
EM58SP25	172180	Stal sprężysta	nVent CADDY Armour	8 - 14 mm	6	450N
EM912	170070	Stal sprężysta	nVent CADDY Armour	14 - 20 mm	6	450N
EM912S1	179740	Stal nierdzewna 301 (norma EN 1.4310)		14 - 20 mm	6	200N
EM912SP25	175760	Stal sprężysta	nVent CADDY Armour	14 - 20 mm	6	450N

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Obciążenie statyczne 2 (F2)	Obciążenie statyczne 3 (F3)	Certyfikaty
EM1318	170075	110N	330N	cUL, UL
EM24	170050	110N	330N	ITB, CE, 4H, EM, EBC
EM24S1	179720	110N	200N	
EM24SP25	172170	110N	330N	CE, 4H, EM, EBC
EM58	170060	110N	330N	ITB, CE, 4H, EM, EBC
EM58R5	191027	110N	330N	CE, 4H, EM, EBC
EM58S1	179730	110N	200N	
EM58SP25	172180	110N	330N	CE, 4H, EM, EBC
EM912	170070	110N	330N	ITB, CE, 4H, EM, EBC
EM912S1	179740	110N	200N	
EM912SP25	175760	110N	330N	CE, 4H, EM, EBC

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa

instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.

