


Zacisk kołnierzowy młotkiem, montaż boczny



FUNKCJE

Zapewnia mocowanie do półek belek i profili dla: drutów, haków s, łańcuchów, zawiesi linkowych nVent CADDY Speed Link lub innych produktów

Pasuje do większości belek


Do montażu potrzebny jest tylko młotek



SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Wykończenie	Grubość kołnierza (FT)	Rozmiar otworu (HS)	Obciążenie statyczne	Certyfikaty
2H4	170010	Stal sprężysta	nVent CADDY Armour	2 - 3 mm	7.1 mm	700N	ITB, UL, cUL
4H1318	170045	Stal sprężysta	nVent CADDY Armour	21 - 28 mm	7.1 mm	900N	cUL, UL
4H24	170020	Stal sprężysta	nVent CADDY Armour	3 - 8 mm	7.1 mm	900N	cUL, UL, CE, 4H, EM, EBC, ITB
4H24R5	191018	Stal sprężysta	nVent CADDY Armour	3 - 8 mm	7.1 mm	900N	CE, 4H, EM, EBC, cUL, UL
4H24S1	179610	Stal nierdzewna 301 (norma EN 1.4310)		3 - 8 mm	7.1 mm	650N	

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Wykończenie	Grubość kołnierza (FT)	Rozmiar otworu(HS)	Obciążenie statyczne	Certyfikaty
4H24SP25	172320	Stal sprężysta	nVent CADDY Armour	3 - 8 mm	7.1 mm	900N	CE, 4H, EM, EBC
4H58	170030	Stal sprężysta	nVent CADDY Armour	8 - 14 mm	7.1 mm	900N	UL, CE, 4H, EM, EBC, cUL, ITB
4H58R5	191019	Stal sprężysta	nVent CADDY Armour	8 - 14 mm	7.1 mm	900N	cUL, CE, 4H, EM, EBC, UL
4H58S1	179620	Stal nierdzewna 301 (norma EN 1.4310)		8 - 14 mm	7.1 mm	650N	
4H58SP25	172350	Stal sprężysta	nVent CADDY Armour	8 - 14 mm	7.1 mm	900N	CE, 4H, EM, EBC
4H912	170040	Stal sprężysta	nVent CADDY Armour	14 - 20 mm	7.1 mm	900N	cUL, UL, CE, 4H, EM, EBC, ITB
4H912R5	191045	Stal sprężysta	nVent CADDY Armour	14 - 20 mm	7.1 mm	900N	CE, 4H, EM, EBC, cUL, UL
4H912S1	179630	Stal nierdzewna 301 (norma EN 1.4310)		14 - 20 mm	7.1 mm	650N	
4H912SP25	172380	Stal sprężysta	nVent CADDY Armour	14 - 20 mm	7.1 mm	900N	CE, 4H, EM, EBC



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221
Opcja 1 — obsługa klienta
Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:
+31 800-0200135
Francja:
+33 800 901 793

Europa

Niemcy:
800 1890272
Inne kraje:
+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 975 185 00

