

Uchwyt zatraskowy otworu HSC



FUNKCJE

Zapewnia podporę przewodu lub plastikowego przewodnika do poszycia

Zacisk, który mocuje się do poszycia


Możliwość montażu w dwóch różnych orientacjach

Pasuje do każdego otworu o rozmiarze co najmniej 6 mm

Materiał: Stal sprężysta
Wykończenie: nVent CADDY Armour

SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Numer artykułu	Zewnętrzna średnica (OD)	A.
HSC1011	186020	10 - 11 mm	6 mm
HSC1214	186030	12 - 14 mm	6 mm
HSC1518	186040	15 - 18 mm	6 mm
HSC1924	186050	19 - 24 mm	6 mm
HSC2532	186060	25 - 32 mm	6 mm
HSC67	186000	6 - 7 mm	6 mm
HSC78	187740	7 - 8 mm	6 mm
HSC89	186010	8 - 9 mm	6 mm
HSC910	187780	9 - 10 mm	6 mm



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.

