

Wewnętrzny zacisk belki rozpórki ze śrubą



FUNKCJE

Klips w kształcie „U” do mocowania tylnej strony kanału profilu strut do belki

Śruba z łbem sześciokątnym w zestawie

Wymagany montaż w parach



SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Wykończenie	Grubość kołnierza (FT)	Szerokość (W)	Średnica wkrętu (Sc)	Obciążenie statyczne
ZT606HDEG	313270	Stal	Cynkowane ogniowo, Ocynkowane galwanicznie	28 mm Max	30 mm	10	2900N

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Obciążenie statyczne bazuje na jednej parze klamer do belki.

Przy podawaniu grubości półki, uwzględniona jest grubość profilu strut.



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.

