

Hak KN




FUNKCJE

Używać podczas naprawy ogniwa lub do łączenia z sobą dwóch łańcuchów poprzez zamknięcie ogniwa młotkiem

Materiał: Stal
Wykończenie: Ocynkowane galwanicznie

SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Numer artykułu	Średnica (Ø)	Długość (L)	B.	Obciążenie statyczne
KN30EG	380050	3 mm	16.5mm	12.5 mm	370N
KN40EG	380060	4 mm	20mm	16 mm	550N
KN50EG	380070	5 mm	23mm	20 mm	950N

**OSTRZEŻENIE**

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.

