

Śruba T KP do kanału C E0/E0L/E1



FUNKCJE

Do użytku z profilami C

Fabrycznie wyposażona w dużą podkładkę i nakrętkę

Typ kanału: E0;E0L;E1
Materiał: Stal
Wykończenie: Ocynkowane galwanicznie



SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Numer artykułu	Średnica wkrętu (Sc)	Długość wkrętu (L)	A.	B.
KP2708030	590076	8	30mm	25 mm	14 mm
KP2708040	590077	8	40mm	25 mm	14 mm

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Siła ślizgowa F2 jest ograniczona do 600 N dla wszystkich typów nakrętek i śrub T-Bolt do systemu kanału C.

Nuts and T-Bolts for C-channel System	
C-Channel Type	Pullout Force F1
E0	1300 N
E0L	800 N
E1	1900 N



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00

