

Metalowy zacisk ciśnieniowy



FUNKCJE

Idealny dla mniejszych serii przewodów

Elastyczny zacisk zachowuje kształt i umożliwia włożenie przewodów po instalacji

Zaokrąglone krawędzie zapobiegają uszkodzeniom kabli, przewodów

Przewody są starannie zamocowane, zapewniając spójny i profesjonalny wygląd

Niskoprofilowy montaż umożliwia montaż w ciasnych przestrzeniach



Materiał: Stal sprężysta
Wykończenie: nVent CADDY Armour

SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Numer artykułu	Przepustowość kabla	Rozmiar otworu (HS)	Długość (L)
PKM10H3	182044	10	4.8 mm	171.5mm
PKM10H6	182045	10	7.1 mm	171.5mm
PKM16H3	182046	16	4.8 mm	233.5mm
PKM16H6	182047	16	7.1 mm	233.5mm

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Mocuje przewody o średnicy do 13 mm, w przypadku instalacji ze standardową podkładką 6 mm.



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00

