

nVent CADDY Macrofix M8/M10 Izolowana



FUNKCJE

Wygięte brzegi izolacji zapobiegają odzepianiu się gumy eliminując konieczność poprawek przy montażu

Plastikowe podkładki zapobiegają wypadaniu śrub podczas montażu

Główka śruby może być dokręcana za pomocą śrubokręta płaskiego, krzyżakowego lub za pomocą klucza sześciokątnego

Długie "uszki" dają większą przestrzeń podczas wkręcania śrub gdyż te oddalone są dalej od brzegów obejmy

Nakrętka kombinowana może być przymocowana do pręta gwintowanego M8 lub M10, upraszczając obsługę materiałową

Długość śrub została zoptymalizowana tak aby objąć większy zakres rur, zmniejszając tym samym ilość pozycji

Kategoria II redukcji hałasu zgodnie z normą DIN EN ISO 3822-1

Izolacyjność akustyczna zgodna z normą DIN 4109

Klasyfikacja "E" w testach ogniowych, zgodnie z DIN EN 13501-1

Temperatura:	-50 to 110 °C
Kolor:	Czarny
Wykończenie:	Ocynkowane galwanicznie
Materiał:	Stal;Guma EPDM-SBR



SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Zewnętrzna średnica (OD)	NB/D N	Rozmiar pręta (RS)	Szerokość (W)	Grubość (T)
MFD037	586005	31 - 37 mm	25	M8, M10	20 mm	1 mm
MFD031	586004	25 - 31 mm	20	M8, M10	20 mm	1 mm
MFD044	586006	37 - 44 mm	32	M8, M10	20 mm	1 mm
MFD025	586003	19 - 25 mm	15	M8, M10	20 mm	1 mm
MFD019	586002	15 - 19 mm	10	M8, M10	20 mm	1 mm
MFD015	586001	11 - 15 mm	8	M8, M10	20 mm	1 mm
MFD068	586009	58 - 68 mm	50	M8, M10	20 mm	1.25 mm
MFD058	586008	50 - 58 mm		M8, M10	20 mm	1.25 mm
MFD050	586007	44 - 50 mm	40	M8, M10	20 mm	1.25 mm
MFD088	586011	78 - 88 mm		M8, M10	23 mm	1.5 mm
MFD078	586010	68 - 78 mm	65	M8, M10	23 mm	1.5 mm
MFD108	586013	98 - 108 mm	90	M8, M10	23 mm	1.75 mm
MFD098	586012	88 - 98 mm	80	M8, M10	23 mm	1.75 mm
MFD118	586014	108 - 118 mm	100	M8, M10	23 mm	1.75 mm
MFD160	586018	150 - 160 mm		M8, M10	25 mm	2 mm
MFD170	586019	160 - 170 mm	150	M8, M10	25 mm	2 mm
MFD138	586016	128 - 138 mm		M8, M10	23 mm	2 mm
MFD148	586017	138 - 148 mm	125	M8, M10	25 mm	2 mm
MFD128	586015	118 - 128 mm		M8, M10	23 mm	2 mm
MFD225	586022	215 - 225 mm	200	M8, M10	27 mm	2.25 mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Zewnętrzna średnica (OD)	NB/D N	Rozmiar pręta (RS)	Szerokość (W)	Grubość (T)
MFD215	586021	205 - 215 mm		M8, M10	27 mm	2.25 mm
MFD200	586020	190 - 200 mm		M8, M10	27 mm	2.25 mm
MFD319	586025	309 - 319 mm		M8, M10	30 mm	2.5 mm
MFD275	586024	265 - 275 mm	250	M8, M10	30 mm	2.5 mm
MFD250	586023	239 - 250 mm		M8, M10	30 mm	2.5 mm

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Średnica wkrętu (Sc)	Długość wkrętu (L)	Obciążenie statyczne
MFD037	586005	6	22mm	1000N
MFD031	586004	6	22mm	1000N
MFD044	586006	6	27mm	1000N



Numer katalogowy	Numer artykułu	Średnica wkrętu (Sc)	Długość wkrętu (L)	Obciążenie statyczne
MFD025	586003	6	22mm	1000N
MFD019	586002	6	17mm	1000N
MFD015	586001	6	17mm	1000N
MFD068	586009	6	32mm	1500N
MFD058	586008	6	27mm	1500N
MFD050	586007	6	27mm	1500N
MFD088	586011	6	32mm	2000N
MFD078	586010	6	32mm	2000N
MFD108	586013	6	37mm	2500N
MFD098	586012	6	37mm	2500N
MFD118	586014	6	37mm	2500N
MFD160	586018	6	37mm	3200N
MFD170	586019	6	37mm	3200N
MFD138	586016	6	37mm	3000N
MFD148	586017	6	37mm	3200N
MFD128	586015	6	37mm	3000N
MFD225	586022	6	37mm	3600N

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Średnica wkrętu (Sc)	Długość wkrętu (L)	Obciążenie statyczne
MFD215	586021	6	37mm	3600N
MFD200	586020	6	37mm	3600N
MFD319	586025	6	37mm	4000N
MFD275	586024	6	37mm	4000N
MFD250	586023	6	37mm	4000N

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Okładzina wykonana jest z gumy EPDM.



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

