

Zestaw ramy H nVent CADDY



FUNKCJE

Lepszą ochronę membrany dachowej zapewnia mata piankowa lub gumowa, eliminująca zagrożenie wysoką ścieralnością

Odpowiedni dla powierzchni dachowych, w tym dla pokryć jednowarstwowych, bitumicznych, metalowych i z pianki natryskowej

Zapewnia doskonały rozkład obciążenia, nawet przy różnych powierzchniach dachowych

Gumowa powierzchnia styku z dachem jest idealna do montażu paneli słonecznych

Zestaw zawiera dwie podpory z zamontowanym osprzętem, 6 śrub, 6 nakrętek do profilu strut i 2 łączniki L-kształtne do zmontowania ramy H

Cynkowane ogniowo i odporne na promieniowanie UV w celu długotrwałego działania

Współpracuje ze standardowymi profilami strut



SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Temperatura	Współczynnik bezpieczeństwa obciążenia statycznego	Połączenie z dachem	Typ profilu Strut
PHK	360420	Polipropylen, Polietylen	-34.4 to 54 °C	3:01	Gąbka	A (41 x 41 mm)


Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Wysokość (H)	Długość (L)	Szerokość (W)	Pole powierzchni	Obciążenie statyczne
PHK	360420	117 mm	314mm	314 mm	0.18m ²	6670N

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Obciążenie statyczne odzwierciedla 3335 N na podporę. Wykonawca musi dobrać profile strut i zmontować ramę H, aby prawidłowo przeniosła przyłożone obciążenia.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.

