


# nVent CADDY Piramida ST Most Montaż



## FUNKCJE

Idealna do podpierania zestawu rur, koryt kablowych oraz urządzeń wentylacyjnych

Lepszą ochronę membrany dachowej zapewnia mata piankowa, eliminująca zagrożenie wysoką ścieralnością

Odpowiedni dla powierzchni dachowych, w tym dla pokryć jednowarstwowych, bitumicznych, metalowych i z pianki natryskowej

Zapewnia doskonały rozkład obciążenia, nawet przy różnych powierzchniach dachowych

Gotowy do użycia po wyjęciu z pudełka, oszczędzając czas montażu i nakład pracy

Wiele rozmiarów i nośności daje możliwość dostosowania rozwiązania do aplikacji

Cynkowane ogniowo i odporne na promieniowanie UV w celu długotrwałego działania

|                                                            |                              |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Współczynnik bezpieczeństwa obciążenia statycznego:</b> | 3:01                         |
| <b>Temperatura:</b>                                        | -45 to 65 °C                 |
| <b>Wykończenie:</b>                                        | Cynkowane ogniowo            |
| <b>Materiał:</b>                                           | Polietylen;Polipropylen;Stal |

## SPECYFIKACJE

Table 1/2

| Numer katalogowy | Numer artykułu | Długość 1 (L1) | Długość 2 (L2) | Wysokość (H) | Szerokość (W) | Pole powierzchni      |
|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|-----------------------|
| PSB24A           | 360475         | 610 mm         | 673 mm         | 142 mm       | 203 mm        | 118709mm <sup>2</sup> |
| PSB42A           | 360478         | 1067 mm        | 1143 mm        | 142 mm       | 203 mm        | 183225mm <sup>2</sup> |



Table 2/2

| Numer katalogowy | Numer artykułu | Masa urządzenia | Obciążenie statyczne |
|------------------|----------------|-----------------|----------------------|
| PSB24A           | 360475         | 2 kg            | 8900N                |
| PSB42A           | 360478         | 4 kg            | 13340N               |

## DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Zakłada się, że obciążenia statyczne rozkładają się równomiernie.

## SCHEMATY



## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

### Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

### Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

### Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

### APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

