

nVent CADDY Pyramid Zestaw do montażu rur bez użycia narzędzi



FUNKCJE

Wciskane zaciski instaluje się bez konieczności dodatkowych narzędzi lub obejm

Gotowy do użycia po wyjęciu z pudełka, oszczędzając czas montażu i nakład pracy

Podstawa i zaciski z tworzywa sztucznego nie korodują rury

Zaciski są w dwóch, różnych rozmiarach, aby dopasować do potrzeb projektu

Podstawa zawiera wiele otworów, aby pomieścić różne rozmiary zacisków i konfiguracji

Dodatkowe zaciski można kupić oddzielnie dla dodatkowych tras rur

Lepszą ochronę membrany dachowej zapewnia mata piankowa, eliminująca zagrożenie wysoką ścieralnością

Zapewnia doskonały rozkład obciążenia, nawet przy różnych powierzchniach dachowych

Odpowiedni dla powierzchni dachowych, w tym dla pokryć jednowarstwowych, bitumicznych, metalowych i z pianki natryskowej

Wiele rozmiarów i nośności daje możliwość dostosowania rozwiązania do aplikacji

Łatwy do transportu na dach

Współczynnik bezpieczeństwa obciążenia statycznego:	3:01
Temperatura:	-45 to 65 °C
Materiał:	Polietylen;Polipropylen;Nylon

SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Długość 1 (L1)	Długość 2 (L2)	Długość 3 (L3)	Szerokość (W)	Wysokość (H)
PTF6	360460	196 mm		81 mm	150 mm	102 mm
PTF10	360461	318 mm	122 mm	163 mm	201 mm	102 mm
PTF16	360462	480 mm	203 mm	244 mm	201 mm	102 mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	A.	B.	Pole powierzchni	Masa urządzenia	Obciążenie statyczne
PTF6	360460	122 mm	41 mm	26452mm ²	0.3 kg	1330N
PTF10	360461	203 mm	41 mm	59355mm ²	0.5 kg	4450N
PTF16	360462	285 mm	41 mm	91613mm ²	1 kg	6670N

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE



Długość 2 reprezentuje maksymalną długość od osi rurociągu do osi rurociągu przy użyciu zacisków PTF2C. Długość 3 oznacza maksymalną długość pomiędzy osiami rurociągów przy użyciu zacisków PTF1C.




Obejma do rur Tool-Free

Numer części	Zewnętrzna średnica OD	A	B	C
PTF1C	12.7 – 22.4 mm	9.5 mm	40.6 mm	19.1 mm
PTF2C	21.3 – 60.3 mm	9.5 mm	81.3 mm	19.1 mm

Numer części	Liczba zacisków w zestawie		Maksymalna pojemność ilości zacisków	
	PTF1C	PTF2C	PTF1C	PTF2C
PTF6	1	1	3	1
PTF10	-	2	5	2
PTF16	-	2	7	3

SCHEMATY





OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

