

Zacisk belki blokującej pręta nVent CADDY



FUNKCJE

Prefabrykowane zespoły można wygodnie podnosić i zabezpieczać, przy dużej oszczędności czasu i pieniędzy

Konstrukcja „push-to-install” sprawia, że podczas instalacji, w celu natychmiastowego zamocowania w odpowiedniej pozycji, wystarczy tylko wcisnąć gwintowany pręt w otwór montażowy

Nakrętkę zabezpieczającą można dokręcić palcami i zablokować pręt

Możliwość zastosowania w połączeniu z lekko uszkodzonymi gwintami oraz w przypadku występowania niewielkich zadziorów na pręcie gwintowanym

Zgodny z normami Federal Specification WW-H-171 (Type 23), Manufacturers Standardization Society ANSI®/MSS-SP-58 (Type 19 and 23)

Materiał: Żeliwo
Wykończenie: Ocynkowane galwanicznie



SPECYFIKACJE

Table 1/2




Numer katalogowy	Numer artykułu	Rozmiar pręta (RS)	Grubość kołnierza (FT)	Wysokość (H)	Długość (L)	Szerokość (W)
CRLBM10EG	390002	M10	3 - 10 mm	30 mm	52.3mm	25.3 mm
CRLBM8EG	390001	M8	3 - 10 mm	30 mm	52.3mm	25.3 mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	A.	Obciążenie statyczne 1 (F1)	Obciążenie statyczne 2 (F2)
CRLBM10EG	390002	24.9 mm	1100N	2200N
CRLBM8EG	390001	24.9 mm	1100N	1400N

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Obciążenie statyczne 1 odpowiada grubości kołnierza od 3 mm do 5 mm. Obciążenie statyczne 2 odpowiada grubości kołnierza od 6 mm do 10 mm.



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.

