

# nVent CADDY Speed Link SLK z uchwytem kątowym



## FUNKCJE

Komplet składa się z linki, zamka blokującego oraz zakończenia linki w wersji z łącznikiem kątowym

Idealny do mocowania na powierzchni betonu, stali lub drewna

Alternatywa dla łańcucha i dodatkowego osprzętu

**Materiał:**

Stal;Stop cynku;Polipropylen

**Wykończenie:**

Ocynkowane galwanicznie

**Współczynnik bezpieczeństwa obciążenia statycznego:**

5:01

**Zgodność z:**

SMACNA HVAC-DCS



## SPECYFIKACJE

Table 1/2


| Numer katalogowy | Numer artykułu | Średnica liny z drutu | Długość liny z drutu | A.      | Rozmiar otworu (HS) | Wysokość (H) |
|------------------|----------------|-----------------------|----------------------|---------|---------------------|--------------|
| SLK15L1AB        | 196500         | 1.5 mm                | 1m                   | 22.6 mm | 7.1 mm              | 55 mm        |
| SLK15L2AB        | 196501         | 1.5 mm                | 2m                   | 22.6 mm | 7.1 mm              | 55 mm        |
| SLK15L3AB        | 196502         | 1.5 mm                | 3m                   | 22.6 mm | 7.1 mm              | 55 mm        |
| SLK15L5AB        | 196503         | 1.5 mm                | 5m                   | 22.6 mm | 7.1 mm              | 55 mm        |
| SLK2L2AB         | 196529         | 2 mm                  | 2m                   | 22.6 mm | 7.1 mm              | 55 mm        |

| Numer katalogowy | Numer artykułu | Średnica liny z drutu | Długość liny z drutu | A.      | Rozmiar otworu (HS) | Wysokość (H) |
|------------------|----------------|-----------------------|----------------------|---------|---------------------|--------------|
| SLK2L3AB         | 196530         | 2 mm                  | 3m                   | 22.6 mm | 7.1 mm              | 55 mm        |
| SLK2L5AB         | 196531         | 2 mm                  | 5m                   | 22.6 mm | 7.1 mm              | 55 mm        |
| SLK3L2AB         | 196713         | 3 mm                  | 2m                   | 22.6 mm | 7.1 mm              | 62 mm        |
| SLK3L5AB         | 196715         | 3 mm                  | 5m                   | 22.6 mm | 7.1 mm              | 62 mm        |

Table 2/2

| Numer katalogowy | Numer artykułu | Szerokość (W) | Grubość (T) | Kąt (a)  | Obciążenie statyczne | Certyfikaty  |
|------------------|----------------|---------------|-------------|----------|----------------------|--------------|
| SLK15L1AB        | 196500         | 19 mm         | 12.5 mm     | 90 ° Max | 195N                 | cUL, UL, ITB |
| SLK15L2AB        | 196501         | 19 mm         | 12.5 mm     | 90 ° Max | 195N                 | cUL, UL, ITB |
| SLK15L3AB        | 196502         | 19 mm         | 12.5 mm     | 90 ° Max | 195N                 | cUL, UL, ITB |
| SLK15L5AB        | 196503         | 19 mm         | 12.5 mm     | 90 ° Max | 195N                 | ITB, cUL, UL |
| SLK2L2AB         | 196529         | 19 mm         | 12.5 mm     | 90 ° Max | 440N                 | ITB, cUL, UL |
| SLK2L3AB         | 196530         | 19 mm         | 12.5 mm     | 90 ° Max | 440N                 | cUL, ITB, UL |
| SLK2L5AB         | 196531         | 19 mm         | 12.5 mm     | 90 ° Max | 440N                 | UL, cUL, ITB |
| SLK3L2AB         | 196713         | 24 mm         | 16 mm       | 90 ° Max | 890N                 |              |
| SLK3L5AB         | 196715         | 24 mm         | 16 mm       | 90 ° Max | 890N                 |              |

## SCHEMATY



## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

#### **Ameryka Północna**

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie  
techniczne

#### **Europa**

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

#### **Europa**

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

#### **APAC**

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.

