

nVent CADDY Speed Link SLK z hakiem pokładowym



FUNKCJE

Komplet składa się z linki, zamka blokującego oraz zakończenia linki w wersji ze specjalnym hakiem

Szybki i łatwy montaż w otworze wykonanym w poszyciu stalowym

Sprężyste zakończenia haka pozwalają na właściwe umiejscowienie w otworze montażowym

Innowacyjna konstrukcja, zapobiega zniszczeniu linki, podczas współpracy z ostrymi krawędziami otworu, wykonanego w poszyciu

Materiał:

Stal; Stop cynku; Polipropylen

Wykończenie:

Ocynkowane galwanicznie

Współczynnik bezpieczeństwa obciążenia statycznego:

5:01

Zgodność z:

SMACNA HVAC-DCS



SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Numer artykułu	Średnica linki z drutu	Długość linki z drutu	Grubość blachy poszycia dachowego	A.	Rozmiar otworu (HS)	Obciążenie statyczne
SLK15L1DH	196676	1.5 mm	1m	1.5 mm Max	9.2 mm	8 mm	195N
SLK15L2DH	196677	1.5 mm	2m	1.5 mm Max	9.2 mm	8 mm	195N
SLK15L3DH	196504	1.5 mm	3m	1.5 mm Max	9.2 mm	8 mm	195N
SLK15L5DH	196505	1.5 mm	5m	1.5 mm Max	9.2 mm	8 mm	195N
SLK2L3DH	196532	2 mm	3m	1.5 mm Max	9.2 mm	8 mm	440N

Numer katalogowy	Numer artykułu	Średnica liny z drutu	Długość liny z drutu	Grubość blachy poszyciadachowego	A.	Rozmiar otworu (HS)	Obciążenie statyczne
SLK2L5DH	196533	2 mm	5m	1.5 mm Max	9.2 mm	8 mm	440N


Wysokość (H): 55 mm
Szerokość (W): 19 mm
Grubość (T): 12.5 mm
Kąt (a): 90 ° Max

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Podane w tabeli dopuszczalne obciążenie, ma zastosowanie tylko w przypadku, gdy nośność elementu konstrukcyjnego (poszycia stalowego) jest odpowiednia.

Należy sprawdzić zalecany wskaźnik nośności w danych producenta poszycia.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.

