

nVent CADDY Speed Link SLK z hakiem Y



FUNKCJE

Komplet składa się z linki, zamka blokującego oraz dwóch końcówek z hakiem

Mocowanie do konstrukcji budynku lub wiszących urządzeń i tras

Zatrząsk przy haku zapewnia bezpieczne łączenie

W razie potrzeby konstrukcja systemu pozwala na demontaż linki, w celu konserwacji lub uzupełnienia instalacji

Odmiana z podwójnym hakiem zapewnia większą stabilność instalacji

Dostępne również w pojedynczej wersji z hakiem

Materiał:

Stal; Stop cynku; Polipropylen

Wykończenie:

Ocynkowane galwanicznie

Współczynnik bezpieczeństwa obciążenia statycznego:

5:01

Zgodność z:

SMACNA HVAC-DCS

Średnica liny z drutu:

2 mm



SPECYFIKACJE


Numer katalogowy	Numer artykułu	Długość liny z drutu	Długość Y liny z drutu (YL)	A.	B.	C.	Obciążenie statyczne
SLK2YH500L2	196549	2m	0.5m	58.4 mm	22.9 mm	6.4 mm	440N
SLK2YH500L3	196550	3m	0.5m	58.4 mm	22.9 mm	6.4 mm	440N

Wysokość (H): 55 mm

Szerokość (W): 19 mm

Grubość (T): 12.5 mm

Kąt (a): 90 ° Max



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00

