

nVent CADDY Szybkie łącze SLS z hakiem



FUNKCJE

Komplet składa się z linki, zamka blokującego oraz zakończenia linki w wersji z hakiem

Hak pasuje do szerokiej gamy produktów nVent CADDY

Możliwe montowanie do stalowej konstrukcji budynku lub wiszących elementów poprzez wykonanie pętli wokół i napięcie haka na linie

Prosty demontaż w sytuacji, gdy wymagany jest np. remont

Zatrask przy haku zapewnia bezpieczne łączenie

Przeprowadź linkę przez wolną przestrzeń, a następnie użyj haka w celu spozycjonowania instalacji

Ręczne dokręcenie nakrętki zabezpiecza zamek blokujący w danym położeniu, bez konieczności użycia narzędzi

Możliwość mocowania w profilach strut bez konieczności wkładania palców lub narzędzi do profilu strut

Materiał:

Stal; Stop cynku; Polipropylen

Wykończenie:

Ocynkowane galwanicznie

Współczynnik bezpieczeństwa obciążenia statycznego:

5:01

Zgodność z:

SMACNA HVAC-DCS



SPECYFIKACJE

Table 1/3

Numer katalogowy	Numer artykułu	Średnica liny z drutu	Długość liny z drutu	A.	B.	C.
SLS2L1	196741	2 mm	1m	57 mm	20 mm	5.5 mm

Numer katalogowy	Numer artykułu	Średnica liny z drutu	Długość liny z drutu	A.	B.	C.
SLS2L10	196746	2 mm	10m	57 mm	20 mm	5.5 mm
SLS2L2	196742	2 mm	2m	57 mm	20 mm	5.5 mm
SLS3L10	196752	3 mm	10m	57.6 mm	23.2 mm	6.1 mm
SLS3L3	196749	3 mm	3m	57.6 mm	23.2 mm	6.1 mm
SLS3L5	196750	3 mm	5m	57.6 mm	23.2 mm	6.1 mm

Table 2/3

Numer katalogowy	Numer artykułu	Wysokość 1 (H1)	Wysokość 2 (H2)	Rozmiar gwintu (TS)	Szerokość (W)	Rozmiar otworu (HS)
SLS2L1	196741	53mm	43.5mm	M8	16 mm	8 - 10 mm
SLS2L10	196746	53mm	43.5mm	M8	16 mm	8 - 10 mm
SLS2L2	196742	53mm	43.5mm	M8	16 mm	8 - 10 mm
SLS3L10	196752	53mm	46.5mm	M12	20 mm	12 - 14 mm
SLS3L3	196749	53mm	46.5mm	M12	20 mm	12 - 14 mm
SLS3L5	196750	53mm	46.5mm	M12	20 mm	12 - 14 mm

Table 3/3


Numer katalogowy	Numer artykułu	Rozmiar szczeliny (SS)	Grubość (T)	Obciążenie statyczne
SLS2L1	196741	8 x 6.5 mm - 8 x 10 mm	4 mm Max	270N
SLS2L10	196746	8 x 6.5 mm - 8 x 10 mm	4 mm Max	270N
SLS2L2	196742	8 x 6.5 mm - 8 x 10 mm	4 mm Max	270N
SLS3L10	196752	12 x 10 mm - 12 x 14 mm	6 mm Max	670N
SLS3L3	196749	12 x 10 mm - 12 x 14 mm	6 mm Max	670N
SLS3L5	196750	12 x 10 mm - 12 x 14 mm	6 mm Max	670N

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Zamek blokujący 2 mm pasuje do profili C typu E0 i E0L.

Zamek blokujący 3 mm pasuje do profili C typu E1, E2, E2L, E3, E4, E5, oraz profili Strut typu C perforowany, A perforowany, AS otworowany, CC perforowany, AA perforowany.

Całkowite obciążenie na linkę w instalacji wielopoziomowej nie może przekroczyć obciążenia statycznego.



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00

