

PEMSA Wire Basket Tray Light Duty Wsparcie sufitowe



FUNKCJE

Idealny do blach o szerokości do 150 mm

Dostęp przy obciążeniu bocznym do instalacji przewodów

Szybkie i bezpieczne funkcje instalacji z szybkim zatrzaskiem

IEC 61537 – zgodność z obciążeniem i uziemieniem





SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Wykończenie	Długość 1 (L1)	Długość 2 (L2)	Szerokość (W)
WBT60COHBRKT	820300	Stal	Ocynkowane galwanicznie	80 mm	55.2 mm	45 mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Wysokość (H)	Rozmiar otworu (HS)	Obciążenie statyczne
WBT60COHBRKT	820300	152 mm	11 mm	147N



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

