


PEMSA Wire Basket Tray Uniwersalna taca Splice



FUNKCJE

Duża wytrzymałość mechaniczna przegubu

Wytrzymała konstrukcja ze stali

IEC 61537 – zgodność z obciążeniem i uziemieniem



SPECYFIKACJE

Table 1/2



Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Kolor	Wykończenie	A.	B.
WBTUNVSPLBG	820701	Stal	Czarny	Ocynkowane galwanicznie	24.5 mm	23 mm
WBTUNVSPLEG	820700	Stal		Ocynkowane galwanicznie	24.5 mm	23 mm
WBTUNVSPLS4	820702	Stal nierdzewna 304 (norma EN 1.4301)			24.5 mm	23 mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Rozmiar pręta (RS)	Certyfikaty
WBTUNVSPLBG	820701	6	CE, CADDY EU WBT UNV, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG

Numer katalogowy	Numer artykułu	Rozmiar pręta (RS)	Certyfikaty
WBTUNVSPLEG	820700	6	CE, CADDY EU WBT UNV, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBTUNVSPLS4	820702	6	UKCA, CADDY WBTUNVSPLS4, CE, CADDY WBTUNVSPLS4

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.

