

Złącze gwintu rury




FUNKCJE

Łączy rury gwintowane z obejmami PX

Złączka typu - gwint wewnętrzny na wewnętrzny

SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Wykończenie	Gwint (G)	Wysokość (H)
PTC050EG	578730	Stal	Ocynkowane galwanicznie	1/2"	18 mm
PTC050S6	578800	Stal nierdzewna 316 (norma EN 1.4401)		1/2"	18 mm



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00

