

Nakrętka szybkomocująca ze sworzniem

FUNKCJE

Umożliwia szybkie i uniwersalne mocowanie prętów gwintowanych i osprzętu do standardowych profili strut

Wstępnie złożona nakrętka gotowa do użycia po wyjęciu z pudełka

Sprężyna utrzymuje zestaw w miejscu, aż wszystko zostanie dokręcone

Wykończenie: Ocynkowane galwanicznie

Materiał: Stal

SPECYFIKACJE

Table 1/2


Numer katalogowy	Numer artykułu	Rozmiar pręta (RS)	Długość 1 (L1)	Długość 2 (L2)	A.	B.
QSNM8040EG	592912	8	26 mm	50 mm	6 mm	4 mm
QSNM10040EG	592922	10	22 mm	50 mm	8 mm	4 mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	C.	Moment obrotowy (TQ)	Obciążenie statyczne 1 (F1)	Obciążenie statyczne 2 (F2)	Obciążenie statyczne 3 (F3)
QSNM8040EG	592912	41 mm	28 N·m	3300N	3300N	3300N
QSNM10040EG	592922	41 mm	55 N·m	4400N	4400N	4900N

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Obciążenie statyczne 1 odpowiada grubości profilu 1,5 mm. Obciążenie statyczne 2 odpowiada grubości profilu 2,0 mm. Obciążenie statyczne 3 odpowiada grubości profilu 2,5 mm.



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

