

RMF Reduktor sześciokątny męski-żeński

FUNKCJE



Sześciokątny kształt



Materiał: Stal
Wykończenie: Ocynkowane galwanicznie

SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Numer artykułu	Rozmiar pręta 1 (RS1)	Rozmiar pręta 2 (RS2)	A.	B.
RMFM10M12	583760	10	12	10 mm	14 mm
RMFM10M8	583750	10	8	8 mm	14 mm
RMFM12M10	583780	12	10	10 mm	15 mm
RMFM12M8	583770	12	8	8 mm	14 mm
RMFM6M8	583710	6	8	8 mm	12 mm
RMFM8M10	583730	8	10	9 mm	13 mm
RMFM8M12	583740	8	12	10 mm	13 mm
RMFM8M6	583720	8	6	8 mm	12 mm



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00

