

Podkładka siedłowa



FUNKCJE

Podkładka obejmująca w kształcie „U”



SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Wykończenie	Rozmiar otworu (HS)	Grubość (T)	A.	B.
PLN10	589930	Stal	Ocynkowane galwanicznie	10.5 mm	3 mm	42 mm	30 mm
PLN11S6	589928	Stal nierdzewna 316 (norma EN 1.4401)		11 mm	3 mm	42 mm	50 mm
PLN13	589940	Stal	Ocynkowane galwanicznie	13 mm	3 mm	42 mm	30 mm
PLN13HD	589949	Stal	Cynkowane ogniowo	13 mm	3 mm	42 mm	30 mm
PLN8	589925	Stal	Ocynkowane galwanicznie	8.4 mm	3 mm	42 mm	30 mm



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00

