


# Nakrętka kołnierzowa SNSW



## FUNKCJE

Doskonały wybór w przypadku projektów modernizacyjnych, takich jak instalacje trapezowe, w których demontaż układu wsporników nie jest pożądanym

Do mocowania jako ogranicznik podczas instalowania zespołów nVent CADDY Rod Lock

Możliwość łatwego zainstalowania, zdejmowania oraz zmiany położenia w dowolnym miejscu wzdłuż pręta gwintowanego

Gotowe do użycia po wyjęciu z pudełka i eliminują konieczność stosowania wielu elementów standardowego osprzętu

Spełnia jednocześnie funkcję nakrętki sześciokątnej oraz płaskiej podkładki

Podkładka jest wystarczająco szeroka i pasuje do standardowych profil strut

## SPECYFIKACJE

Table 1/2

| Numer katalogowy | Numer artykułu | Materiał | Wykończenie             | Współczynnik bezpieczeństwa obciążenia statycznego | Rozmiar pręta (RS) | Średnica (Ø) |
|------------------|----------------|----------|-------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| SNSWM10          | 390102         | Stal     | Ocynkowane galwanicznie | 3:01                                               | 10                 | 42.4 mm      |



Table 2/2

| Numer katalogowy | Numer artykułu | Wysokość (H) | Rozmiar klucza | Grubość kołnierza (FT) | Obciążenie statyczne |
|------------------|----------------|--------------|----------------|------------------------|----------------------|
| SNSWM10          | 390102         | 20mm         | 20 mm          | 6.5 mm                 | 1557N                |

## DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Stosować tylko na elementach bez powłoki ochronnej lub ocynkowanych.

## SCHEMATY



## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

### Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie

techniczne

### Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

### Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

### APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

