

SOSR Stand Off Two Hole Strap do rury CPVC



FUNKCJE

Krawędzie stożkowe chronią orurowanie

Do stosowania z rurą CPVC w instalacjach tryskaczowych

Ustala pozycję rury 38 mm w pewnej odległości od powierzchni montażowej, eliminując potrzebę zastosowania drewnianych klocków dystansowych

Możliwość montażu w pozycji pionowej i poziomej, w betonie, stali i drewnie

Spełnia rygorystyczne wymagania UL® 203, dotyczące oporu skierowanego do góry

Wieszak, jak i łącznik pozycjonujący rury wg list UL®

Zgodny z wymogami obciążania statycznego wg NFPA® 13

Zawiera śruby montażowe

Można użyć z nakrętką 3TW w instalacjach prowadzonych na powierzchniach drewnianych

Wykończenie: Wstępnie galwanizowane

Materiał: Stal



SPECYFIKACJE

Table 1/2



Numer katalogowy	Numer artykułu	NB/DN	Rozmiar otworu (HS)	A.	B.	C.
SOSR125	597807	32	5.1 mm	84 mm	92 mm	25.4 mm

Numer katalogowy	Numer artykułu	NB/DN	Rozmiar otworu (HS)	A.	B.	C.
SOSR075	597805	20	5.1 mm	68 mm	92 mm	25.4 mm
SOSR150	597808	40	5.1 mm	98 mm	114 mm	25.4 mm
SOSR100	597806	25	5.1 mm	75 mm	94 mm	25.4 mm
SOSR200	597809	50	5.1 mm	102 mm	133 mm	25.4 mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Grubość (T)	Rozstaw wieszaków
SOSR125	597807	1.61 mm	1.95 m Max
SOSR075	597805	1.3 mm	1.65 m Max
SOSR150	597808	1.61 mm	2.1 m Max
SOSR100	597806	1.3 mm	1.8 m Max
SOSR200	597809	1.61 mm	2.4 m Max

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

