


Drabina kablowa Speedway Equal Cross



FUNKCJE

Tworzy czterokierunkowe rozwidlenie koryta kablowego

Zapewnia optymalne wsparcie dla wysokowydajnych przewodów niskonapięciowych i do transmisji danych

Innowacyjny zintegrowany system sprzęgający SPEEDLOK

Krawędź zabezpieczająca chroni kable podczas instalacji

Szczelinowy kanał boczny, eliminujący konieczność wiercenia na miejscu w zastosowaniach wymagających przycinania na długość

IEC 61537 – zgodność z obciążeniem i uziemieniem

Responsywne usługi projektowania i układu, w tym sejsmiczne

Wykończenie: Cynkowane ogniowo

Materiał: Stal




SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Numer artykułu	Szerokość (W)	A.	B.	C.	D.	E)
CL110X600ECHD	840830	600 mm	1350 mm	530 mm	1407 mm	80 mm	110 mm
CL110X450ECHD	840820	450 mm	1200 mm	530 mm	1195 mm	80 mm	110 mm
CL110X150ECHD	840800	150 mm	900 mm	530 mm	771 mm	80 mm	110 mm

Numer katalogowy	Numer artykułu	Szerokość (W)	A.	B.	C.	D.	E)
CL110X750ECHD	840840	750 mm	1500 mm	530 mm	1619 mm	80 mm	110 mm
CL110X900ECHD	840850	900 mm	1650 mm	530 mm	1831 mm	80 mm	110 mm
CL110X300ECHD	840810	300 mm	1050 mm	530 mm	983 mm	80 mm	110 mm

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221
Opcja 1 – obsługa klienta
Opcja 2 – wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:
+31 800-0200135
Francja:
+33 800 901 793

Europa

Niemcy:
800 1890272
Inne kraje:
+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

