

Siłownik i zacisk belki dźwężka



FUNKCJE

Wielofunkcyjna klamra do belki stalowej, pasująca do profilu strut lub pręta gwintowanego

Śruba w zestawie

Wymagany montaż w parach



SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Wykończenie	Typ profilu Strut	Rozmiar pręta (RS)	Grubość kołnierza (FT)
STCB10M	181580	Stal	Ocynkowane galwanicznie	A (41 x 41 mm), CC (41 x 41 mm)	10	50 mm Max

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	A.	Obciążenie statyczne
STCB10M	181580	71 mm	1350N



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00

