


Złącze podpórki do rozpórki



FUNKCJE

Składa się z dwóch elementów odlewanych, nakrętki i śruby

Pozwala na połączenie śrubami dwóch profili strut przylegających do siebie tyłem, z użyciem perforacji

SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Wykończenie	A.	B.	C.
STS	315450	Stal	Ocynkowane galwanicznie	32 mm	25 mm	12.7 mm



Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Moment obrotowy (TQ)	Obciążenie statyczne
STS	315450	7 N·m	4900N

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Wymagane minimum 2. Maksymalny odstęp 300 mm.

Minimalne wymiary połowy szczeliny 9/16 "x 7/8" (14,3 mm x 22,2 mm).



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00

