

TBHKM Trapezoidalny wieszak pokładowy z nakrętką stałą



FUNKCJE

Wymaga oddzielnej śruby krzyżakowej i nakrętki

Użyć narzędzia do perforacji TDHP do wybicia otworu w poszyciu

Materiał: Stal
Wykończenie: Ocynkowane galwanicznie





SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Rozmiar pręta (RS)	A.	B.	C.	Grubość (T)
TBHKM10	597583	10	97 mm	91.5 mm	25 mm	2.5 mm
TBHKM8	597582	8	97 mm	91.5 mm	25 mm	2.5 mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Rozmiar otworu 1 (HS1)	Rozmiar otworu 2 (HS2)	Certyfikaty
TBHKM10	597583	10.5 mm	5 mm	FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4060082, ITB
TBHKM8	597582	10.5 mm	5 mm	VdS G4060082, ITB



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.

