

Teleskopowy pasek na wkręt Gun Box



Listwa TSGB NVent CADDY to wszechstronny i wytrzymały wspornik według pomysłu instalatorów z Wielkiej Brytanii do bezpiecznego mocowania puszek elektrycznych do kołków. Starannie zaprojektowany profil gwarantuje wyjątkowo solidne i trwałe połączenie z puszką i kołkami, wymagając przy tym minimalnej liczby śrub. Dostępna w dwóch rozmiarach listwa puszek pasuje do większości rozstawów kołków bez uciążliwych i czasochłonnych przeróbek.

FUNKCJE

Starannie zaprojektowany profil z wgłębieniem zapewnia wyjątkowo solidne połączenie ze skrzynką i zapobiega poluzowaniu z upływem czasu, nawet przy użyciu krótkich wkrętów samogwintujących o długości 12 mm.

Ulepszona konstrukcja wymaga tylko jednej śruby na zakładkę i dwóch śrub na puszkę, co pozwala zaoszczędzić do 30% czasu instalacji.

Może przymocować wiele puszek

Karbowane i oznaczone dla łatwej identyfikacji i gięcia, dostosowane do głębokości puszek na rynku brytyjskim

Ulepszona konstrukcja z wytłoczoną miarką (w milimetrach) oraz otwory prowadzące, przyspieszają precyzyjny montaż rury osłonowej puszek pomiędzy profilami

Wycięcie w kształcie litery V i linia otworów pilotażowych wskazuje środek pręta, umożliwiając szybkie wypoziomowanie wspornika za pomocą poziomicy laserowej.

Otwory prowadzące umożliwiają łatwe przymocowanie puszek za pomocą śrubokręta

Do montażu potrzebna jest tylko wkrętarka

Możliwość montażu do powierzchni czołowej lub wewnętrznej kołka za pomocą pojedynczej śruby na zakładkę

Możliwość dostosowania do niestandardowego rozstawu profili

Zaczep blokujący chroni przed przypadkowym demontażem

Unikatowa, jednoczęściowa, rozłączana konstrukcja

Materiał: Stal
Wykończenie: Wstępnie galwanizowane

SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Numer artykułu	Rozstaw słupków	Głębokość skrzynki
TSGB1624UK	187202	355 - 655 mm	25mm, 35mm, 47mm
TSGB812UK	187201	200 - 350 mm	25mm, 35mm, 47mm

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.

