

Montaż gwintu wieszaka drążka

FUNKCJE



Mocuje linki lub pręty do betonowych ścian



Materiał: Stal sprężysta
Wykończenie: nVent CADDY Armour

SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Numer artykułu	Rozmiar otworu 1 (HS1)	Typ otworu 1	Rozmiar otworu 2 (HS2)	Typ otworu 2	Obciążenie statyczne
M10TI	170910	10 mm	Gwintowany	7 mm	Bez powłoki ochronnej	700N
M6TI	174800	6 mm	Gwintowany	7 mm	Bez powłoki ochronnej	700N
M8TI	170900	8 mm	Gwintowany	7 mm	Bez powłoki ochronnej	700N



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.

