

Gwintowany kołek gwintowany

FUNKCJE

Wstępnie nacięte długości pręta gwintowanego




Materiał: Stal
Wykończenie: Ocynkowane galwanicznie
Klasa jakości: 4.6

SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Numer artykułu	Rozmiar pręta (RS)	Długość (L)
051M10025	400345	M10	25mm
051M10040	400346	M10	40mm
051M10060	400347	M10	60mm
051M10080	400349	M10	80mm
051M10090	593505	M10	90mm
051M10100	400351	M10	100mm
051M10150	593516	M10	150mm
051M8025	400336	M8	25mm
051M8040	400337	M8	40mm
051M8060	400338	M8	60mm
051M8070	593465	M8	70mm
051M8080	400340	M8	80mm

Numer katalogowy	Numer artykułu	Rozmiar pręta (RS)	Długość (L)
051M8100	400342	M8	100mm
051M8120	593476	M8	120mm
051M8150	593477	M8	150mm

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.

