


Trapeze Sway Brace, rura



FUNKCJE

Stężenie do wieszaków trapezowych, przeznaczone do zastosowań sejsmicznych

Dzięki możliwości stosowania w ramach modernizacji, stężenie można zainstalować po instalacji trapezu

Współpracuje ze stężeniami rur typoszeregu 40, rury osłonowej EMT oraz sztywnej rury osłonowej

Jeden rozmiar klucza pasuje do całego wymaganego osprzętu, eliminując potrzebę zmiany narzędzi

Ścinany łeb pomaga zapewnić odpowiedni moment i upraszcza kontrolę

Przebadane pod kątem zgodności z normą FM®



SPECYFIKACJE

Table 1/2



Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Wykończenie	Rozmiar pręta (RS)	Szerokość (W)	Grubość (T)
CSBR1	404566	Stal	Ocynkowane galwanicznie	10, 12, 16, 20	81.3 mm	3.4 mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	A.	B.	C.
CSBR1	404566	88.9 mm	86.4 mm	29 mm

Obciążenia FM

Numer części	Element usztywniający	Wydajność pozioma na kąt montażu w stosunku do pozycji pionowej			
		30° - 44°	45° - 59°	60° - 74°	75° - 90°
CSBR1	EN 10255 H	3360 N	4930 N	7730 N	7730 N



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221
Opcja 1 – obsługa klienta
Opcja 2 – wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:
+31 800-0200135
Francja:
+33 800 901 793

Europa

Niemcy:
800 1890272
Inne kraje:
+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

