


Śruba U

FUNKCJE

Komplet z 4 nakrętkami



SPECYFIKACJE

Table 1/2


Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Wykończenie	Zewnętrzna średnica (OD)	NB/D N	Rozmiar pręta (RS)	Wysokość (H)
UB4N049M8	599160	Stal	Ocynkowane galwanicznie	49 mm	40	M8	78 mm
UB4N090M10	599190	Stal	Ocynkowane galwanicznie	90 mm	80	M10	125 mm
UB4N160M8	599338	Stal	Ocynkowane galwanicznie	160 mm		M8	214 mm
UB4N160M8S6	599351	Stal nierdzewna 316 (norma EN 1.4401)		160 mm		M8	214 mm
UB4N219M10S6	599354	Stal nierdzewna 316 (norma EN 1.4401)		219 mm	200	M10	286 mm
UB4N219M16	599250	Stal	Ocynkowane galwanicznie	219 mm	200	M16	286 mm
UB4N273M16	599260	Stal	Ocynkowane galwanicznie	273 mm	250	M16	331 mm

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Wykończenie	Zewnętrzna średnica (OD)	NB/D N	Rozmiar pręta (RS)	Wysokość (H)
UB4N323M10	599343	Stal	Ocynkowane galwanicznie	323 mm	300	M10	389 mm
UB4N30M6EG	599405	Stal	Ocynkowane galwanicznie	30 mm	20	M6	60 mm
UB4N30M6S6	599490	Stal nierdzewna 316 (norma EN 1.4401)		30 mm	20	M6	60 mm
UB4N36M8EG	599410	Stal	Ocynkowane galwanicznie	36 mm	25	M8	70 mm
UB4N36M8S6	599495	Stal nierdzewna 316 (norma EN 1.4401)		36 mm	25	M8	70 mm
UB4N46M6S6	599510	Stal nierdzewna 316 (norma EN 1.4401)		46 mm	32	M6	80 mm
UB4N52M8S6	599515	Stal nierdzewna 316 (norma EN 1.4401)		52 mm	40	M8	90 mm
UB4N64M8S6	599520	Stal nierdzewna 316 (norma EN 1.4401)		65 mm	50	M8	100 mm
UB4N74M8EG	599430	Stal	Ocynkowane galwanicznie	74 mm	65	M8	120 mm
UB4N118M10EG	599445	Stal	Ocynkowane galwanicznie	118 mm	100	M10	140 mm
UB4N118M10S6	599535	Stal nierdzewna 316 (norma EN 1.4401)		118 mm	100	M10	165 mm
UB4N146M12EG	599450	Stal	Ocynkowane galwanicznie	146 mm	125	M12	200 mm
UB4N146M12S6	599540	Stal nierdzewna 316 (norma EN 1.4401)		146 mm	125	M12	200 mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Wykończenie	Zewnętrzna średnica (OD)	NB/D N	Rozmiar pręta (RS)	Wysokość (H)
UB4N168M12EG	599455	Stal	Ocynkowane galwanicznie	168 mm		M12	220 mm
UB4N168M12S6	599545	Stal nierdzewna 316 (norma EN 1.4401)		168 mm		M12	220 mm
UB4N172M16EG	599460	Stal	Ocynkowane galwanicznie	172 mm	150	M16	240 mm
UB4N172M16S6	599550	Stal nierdzewna 316 (norma EN 1.4401)		172 mm	150	M16	240 mm
UB4N224M12S6	599555	Stal nierdzewna 316 (norma EN 1.4401)		224 mm	200	M12	295 mm

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Wykończenie	Zewnętrzna średnica (OD)	NB/D N	Rozmiar pręta (RS)	Wysokość (H)
UB4N224M16EG	599470	Stal	Ocynkowane galwanicznie	224 mm	200	M16	295 mm
UB4N23M6S6	599485	Stal nierdzewna 316 (norma EN 1.4401)		23 mm	10	M6	50 mm
UB4N278M16EG	599475	Stal	Ocynkowane galwanicznie	278 mm	250	M16	350 mm
UB4N278M16S6	599560	Stal nierdzewna 316 (norma EN 1.4401)		278 mm	250	M16	350 mm
UB4N329M16EG	599480	Stal	Ocynkowane galwanicznie	345 mm	300	M16	400 mm
UB4N329M16S6	599565	Stal nierdzewna 316 (norma EN 1.4401)		345 mm	300	M16	400 mm
UB4N46M6EG	599415	Stal	Ocynkowane galwanicznie	42 mm	32	M8	80 mm
UB4N52M8EG	599420	Stal	Ocynkowane galwanicznie	49 mm	40	M8	90 mm
UB4N64M8EG	599425	Stal	Ocynkowane galwanicznie	60 mm	50	M8	100 mm
UB4N74M8S6	599525	Stal nierdzewna 316 (norma EN 1.4401)		74 mm	65	M8	120 mm
UB4N94M10EG	599440	Stal	Ocynkowane galwanicznie	94 mm	80	M10	140 mm
UB4N94M10S6	599530	Stal nierdzewna 316 (norma EN 1.4401)		94 mm	80	M10	140 mm



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.

