

Uniklip Flat Elbow



FUNKCJE

Umożliwia poziomą zmianę kąta naroża o 90° w kierunku koryta kablowego

Zapewnia optymalne wsparcie dla wysokowydajnych przewodów niskonapięciowych i do transmisji danych

Innowacyjny system instalacyjny UNIKLIP, który instaluje się do trzech razy szybciej

IEC 61537 – zgodność z obciążeniem i uziemieniem

Nie jest wymagane żadne cięcie ani modyfikacja w terenie; wystarczy wpuścić i kontynuować instalację koryta kablowego

Eliminuje problemy związane z bezpieczeństwem podczas cięcia w terenie

Beznarzędziowe, zintegrowane złącza w systemie Uniklip

Wykończenie: Wstępnie galwanizowane

Materiał: Stal





SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Numer artykułu	Szerokość (W)	Głębokość (D)	Długość (L)	Kąt (a)	A.	B.
PCT50X300FB90	850150	300 mm	49mm	905mm	90 °	415 mm	91 mm
PCT50X075FB90	850110	75 mm	49mm	587mm	90 °	192 mm	91 mm
PCT50X600FB90	850180	600 mm	49mm	1329mm	90 °	715 mm	91 mm
PCT50X100FB90	850120	100 mm	49mm	622mm	90 °	216 mm	91 mm

Numer katalogowy	Numer artykułu	Szerokość (W)	Głębokość (D)	Długość (L)	Kąt (a)	A.	B.
PCT50X500FB90	850170	500 mm	49mm	972mm	90 °	590 mm	91 mm
PCT50X150FB90	850130	150 mm	49mm	693mm	90 °	265 mm	91 mm
PCT50X450FB90	850160	450 mm	49mm	1117mm	90 °	565 mm	91 mm
PCT50X225FB90	850140	225 mm	49mm	799mm	90 °	340 mm	91 mm
PCT50X050FB90	850100	50 mm	49mm	550mm	90 °	167 mm	91 mm

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

