


Wire Basket Tray Bar Splice



The nVent CADDY Wire Basket Tray Bar Splice offers a versatile solution for straight sections and fittings within shaped wire basket tray systems. Engineered for structural continuity, the Bar Splice delivers enhanced support between tray runs. With a slotted design, contractors can create innovative field configurations—ideal for forming reducers or achieving precise angles. Whether you're adapting tray geometry or reinforcing connections, the Bar Splice ensures a clean, secure fit with finishes that match your installation.

FUNKCJE

Multiple color options to coordinate with cable tray selection

Creates additional support for cable tray runs


Optimal for angles 30 degrees and smaller

Materiał: Stal
Wykończenie: Ocynkowane galwanicznie



SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Kolor	Wysokość (H)	Szerokość (W)	Długość (L)	Masa urządzenia	Certyfikaty
WBTBSPLICE		17.46 mm	4.55 mm	304.8mm	0.127 kg	
WBTBSPLICEBA	Czarny	17.46 mm	4.55 mm	304.8mm	0.127 kg	
WBTBSPLICEKIT		17.46 mm	4.55 mm	304.8mm	0.127 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL
WBTBSPLICEKITBA	Czarny	17.46 mm	4.55 mm	304.8mm	0.127 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00

