

Wire Basket Tray C Bracket



Engineered for efficiency and adaptability, the nVent CADDY Wire Basket Tray C Bracket is a fast and simple component of modern cable management systems. Designed to streamline installation processes, this bracket excels in both hard-ceiling and two-tier wall mounting scenarios, offering contractors a reliable and time-saving solution for complex environments

The C Bracket ensures that high-performance, low-voltage and data cables are securely supported with minimal effort. Simply pair with the nVent CADDY Wire Basket Tray Washer Support or nVent CADDY Wire Basket Tray Ground Splice and quickly fasten it to the wire basket tray to create a robust framework for layered tray runs. This combination not only enhances structural integrity but also provides the flexibility needed for multi-tiered installations, accommodating evolving infrastructure demands without compromising safety or performance.

FUNKCJE

Easy-to-use quick connect feature

Designed to be used with the nVent CADDY Wire Basket Tray Washer Support and nVent CADDY Wire Basket Tray Ground Splice

Side load access for cable installation

Ideal for ceiling, wall and channel installations

Side load access for simple cable installation

Materiał: Stal
Wykończenie: Ocynkowane galwanicznie





SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Kolor	Wysokość (H)	Szerokość (W)	Długość (L)	Długość 1 (L1)	Rozmiar otworu (HS)	Masa urządzenia
WBTCBRKT12		200.03 mm	41.4 mm	350.52mm	139.7 mm	7.137 mm	1.025 kg
WBTCBRKT12BA	Czarny	200.03 mm	41.4 mm	350.52mm	139.7 mm	7.137 mm	1.025 kg
WBTCBRKT18		200.03 mm	41.4 mm	499.11mm	139.7 mm	7.137 mm	1.27 kg

Numer katalogowy	Kolor	Wysokość (H)	Szerokość (W)	Długość (L)	Długość 1 (L1)	Rozmiar otworu (HS)	Masa urządzenia
WBTCBRKT18BA	Czarny	200.03 mm	41.4 mm	499.11mm	139.7 mm	7.137 mm	1.27 kg
WBTCBRKT4		200.03 mm	41.4 mm	151.917m m	139.7 mm	7.137 mm	0.708 kg
WBTCBRKT4BA	Czarny	200.03 mm	41.4 mm	151.917m m	139.7 mm	7.137 mm	0.708 kg
WBTCBRKT6		200.03 mm	41.4 mm	201.93mm	139.7 mm	7.137 mm	0.789 kg
WBTCBRKT6BA	Czarny	200.03 mm	41.4 mm	201.93mm	139.7 mm	7.137 mm	0.789 kg
WBTCBRKT8		200.03 mm	41.4 mm	251.46mm	139.7 mm	7.137 mm	0.866 kg
WBTCBRKT8BA	Czarny	200.03 mm	41.4 mm	251.46mm	139.7 mm	7.137 mm	0.866 kg

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.

