

# Wire Basket Tray Ceiling Support



In the evolving landscape of cable management, the nVent CADDY Wire Basket Tray Ceiling Support is a simple and efficient alternative to traditional strut trapeze systems for wire basket tray installations. Engineered for simplicity and strength, this support solution not only anchors wire basket trays securely to the ceiling but also doubles as a splice point—making it a dual-function component that enhances both structural integrity and installation efficiency.

Compatible with varying nVent CADDY Wire Basket Tray sizes, the ceiling support is precision-engineered to handle the weight of the trays with confidence. Its pre-punched design simplifies mounting with standard fasteners. Its compatibility with various finishes—including pre-galvanized, zinc electroplate, and powder coat options—adds aesthetic and functional versatility to any project.

## FUNKCJE

Use as a center support or support provisioned from both ends

Designed to be used with the nVent CADDY Wire Basket Tray Ground Splice and nVent CADDY Wire Basket Tray Splice Kit

Supported with 3/8 or 1/2 in threaded rod

**Material:** Stal




## SPECYFIKACJE

| Numer katalogowy | Wykończenie             | Kolor  | Wysokość (H) | Szerokość (W) | Długość (L)   | Rozmiar otworu (HS) | Masa urządzenia |
|------------------|-------------------------|--------|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| WBTCLSPRT12      | Ocynkowane galwanicznie |        | 15.75 mm     | 41.4 mm       | 388.417m<br>m | 13.49 mm            | 0.499 kg        |
| WBTCLSPRT12BA    | Ocynkowane galwanicznie | Czarny | 15.75 mm     | 41.4 mm       | 388.417m<br>m | 13.49 mm            | 0.499 kg        |
| WBTCLSPRT18      | Ocynkowane galwanicznie |        | 15.75 mm     | 41.4 mm       | 538.226m<br>m | 13.49 mm            | 0.726 kg        |

| Numer katalogowy | Wykończenie             | Kolor  | Wysokość (H) | Szerokość (W) | Długość (L) | Rozmiar otworu (HS) | Masa urządzenia |
|------------------|-------------------------|--------|--------------|---------------|-------------|---------------------|-----------------|
| WBTCLSPRT18BA    | Ocynkowane galwanicznie | Czarny | 15.75 mm     | 41.4 mm       | 538.226m    | 13.49 mm            | 0.726 kg        |
| WBTCLSPRT24      | Ocynkowane galwanicznie |        | 15.75 mm     | 41.4 mm       | 688.442m    | 13.49 mm            | 0.862 kg        |
| WBTCLSPRT24BA    | Ocynkowane galwanicznie | Czarny | 15.75 mm     | 41.4 mm       | 688.442m    | 13.49 mm            | 0.862 kg        |
| WBTCLSPRT6       | Wstępnie galwanizowane  |        | 15.75 mm     | 41.4 mm       | 238.404m    | 13.49 mm            | 0.249 kg        |
| WBTCLSPRT6BA     | Wstępnie galwanizowane  | Czarny | 15.75 mm     | 41.4 mm       | 238.404m    | 13.49 mm            | 0.249 kg        |
| WBTCLSPRT8       | Wstępnie galwanizowane  |        | 15.75 mm     | 41.4 mm       | 288.392m    | 13.49 mm            | 0.363 kg        |
| WBTCLSPRT8BA     | Wstępnie galwanizowane  | Czarny | 15.75 mm     | 41.4 mm       | 288.392m    | 13.49 mm            | 0.363 kg        |

## SCHEMATY



## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

#### **Ameryka Północna**

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie  
techniczne

#### **Europa**

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

#### **Europa**

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

#### **APAC**

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.

