

Wire Basket Tray L Bracket



The nVent CADDY Wire Basket Tray L Bracket delivers a clean, space-efficient solution for supporting wire basket trays in data application environments. Unlike multi-tier or ceiling-mounted supports, the L Bracket is optimized for single-plane, wall-mounted runs, making it ideal for installations where floor space is limited or ceiling access is restricted.

Its low-profile design simplifies installation without compromising strength. The bracket's side-load access allows for seamless cable placement, even in retrofit scenarios. At nVent CADDY, we are committed to providing you with innovative product offerings that empower you and solve your problems, not matter how complex.

FUNKCJE

Easy-to-use quick connect feature

Designed to be used with the nVent CADDY Wire Basket Tray Washer Support and nVent CADDY Wire Basket Tray Ground Splice


Utilize with the nVent CADDY Wire Basket Tray C Bracket for multi-tier cable tray runs

Materiał: Stal
Wykończenie: Ocynkowane galwanicznie



SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Kolor	Wysokość (H)	Szerokość (W)	Długość (L)	Rozmiar otworu (HS)	Masa urządzenia
WBTLBRKT12		127 mm	41.4 mm	350.52mm	7.16 mm	0.712 kg
WBTLBRKT12BA	Czarny	127 mm	41.4 mm	198.12mm	7.16 mm	0.712 kg
WBTLBRKT4		127 mm	41.4 mm	96.52mm	7.16 mm	0.395 kg
WBTLBRKT4BA	Czarny	127 mm	41.4 mm	452.12mm	7.16 mm	0.395 kg
WBTLBRKT6		127 mm	41.4 mm	452.12mm	7.16 mm	0.476 kg
WBTLBRKT6BA	Czarny	127 mm	41.4 mm	502.92mm	7.16 mm	0.476 kg
WBTLBRKT8		127 mm	41.4 mm	553.72mm	7.16 mm	0.553 kg
WBTLBRKT8BA	Czarny	127 mm	41.4 mm	553.72mm	7.16 mm	0.553 kg



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00

