


Wire Basket Tray Polymer Insert



The nVent CADDY Wire Basket Tray Polymer Insert utilizes a flame-retardant polymer to envelop the entire tray- providing bottom, side and cover protection. Available options include a flat bottom or a prescored version to the tray depth for coverage of the bottom and sides.

FUNKCJE

Standard black finish for use with divider posts

Polymer insert rolls into the tray bottom

Multiple color options to coordinate with cable tray selection


Kolor: Czarny
Materiał: Polimer

SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Wysokość (H)	Szerokość (W)	Długość (L)	Strony w zestawie	Masa urządzenia
WBTFORM06BA		143 mm	3048mm	Nie	0.03 kg
WBTFORM08BA		193.8 mm	3048mm	Nie	0.04 kg
WBTFORM12BA		295.4 mm	3048mm	Nie	0.06 kg
WBTFORM18BA		447.8 mm	3048mm	Nie	0.09 kg
WBTFORM24BA		600.2 mm	3048mm	Nie	0.12 kg
WBTFORM2X12BA	50.8 mm	295.4 mm	3048mm	Tak	0.08 kg
WBTFORM2X18BA	50.8 mm	447.8 mm	3048mm	Tak	0.11 kg
WBTFORM2X24BA	50.8 mm	600.2 mm	3048mm	Tak	0.14 kg
WBTFORM2X4BA	50.8 mm	92.2 mm	3048mm	Tak	0.04 kg
WBTFORM2X6BA	50.8 mm	143 mm	3048mm	Tak	0.05 kg
WBTFORM2X8BA	50.8 mm	193.8 mm	3048mm	Tak	0.06 kg
WBTFORM4X12BA	101.6 mm	295.4 mm	3048mm	Tak	0.1 kg
WBTFORM4X16BA	101.6 mm	397 mm	3048mm	Tak	0.12 kg
WBTFORM4X18BA	101.6 mm	447.8 mm	3048mm	Tak	0.13 kg
WBTFORM4X24BA	101.6 mm	600.2 mm	3048mm	Tak	0.16 kg
WBTFORM4X4BA	101.6 mm	92.2 mm	3048mm	Tak	0.06 kg

Numer katalogowy	Wysokość (H)	Szerokość (W)	Długość (L)	Strony w zestawie	Masa urządzenia
WBTFORM4X6BA	101.6 mm	143 mm	3048mm	Tak	0.07 kg
WBTFORM6X12BA	152.4 mm	295.4 mm	3048mm	Tak	0.12 kg
WBTFORM6X18BA	152.4 mm	447.8 mm	3048mm	Tak	0.16 kg
WBTFORM6X24BA	152.4 mm	600.2 mm	3048mm	Tak	0.18 kg

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.

