

Trójkąt preform do korytek kablowych WBT Performance



The nVent CADDY Wire Basket Tray PreForm Tee is a precision-engineered solution designed to streamline cable tray installations when routing cabling in two or three different directions. With its pre-galvanized steel base and interlocking polymer sidewalls, the PreForm Tee delivers a clean, consistent, and tool-free installation experience.

Additionally, the PreForm Tee significantly reduces installation time by eliminating the need for field cutting or job site configuration. This translates into improved productivity and increased efficiency, especially in retrofit scenarios where flexibility is critical.

FUNKCJE

Multiple color options to coordinate with cable tray selection

Flame-retardant polymer rails ensure the safety of high-performance cabling

Routes cable systems in two or three directions

Provides a clean bend radius and helps to protect the natural bend radius of varying cable systems

Materiał: Stal
Wykończenie: Wstępnie galwanizowane; Poliuretan



SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Kolor	Wysokość (H)	Szerokość (W)	Długość (L)	Rozmiar otworu (HS)	Promień (R)	Masa urządzenia
WBTT2X12		50.8 mm	515.62 mm	711.2mm	19.05 mm	94.64mm	2.722 kg
WBTT2X12BA	Czarny	50.8 mm	515.62 mm	711.2mm	19.05 mm	94.64mm	2.722 kg
WBTT2X18		50.8 mm	668.02 mm	863.6mm	19.05 mm	94.64mm	4.536 kg
WBTT2X18BA	Czarny	50.8 mm	668.02 mm	863.6mm	19.05 mm	94.64mm	4.536 kg

Numer katalogowy	Kolor	Wysokość (H)	Szerokość (W)	Długość (L)	Rozmiar otworu (HS)	Promień (R)	Masa urządzenia
WBTT2X24		50.8 mm	817.88 mm	1013.46m m	19.05 mm	94.64mm	7.257 kg
WBTT2X24BA	Czarny	50.8 mm	817.88 mm	1013.46m m	19.05 mm	94.64mm	7.257 kg
WBTT2X4		50.8 mm	317.5 mm	513.08m m		94.64mm	0.454 kg
WBTT2X4BA	Czarny	50.8 mm	317.5 mm	513.08m m		94.64mm	0.454 kg
WBTT2X6		50.8 mm	365.76 mm	561.34m m		94.64mm	1.361 kg
WBTT2X6BA	Czarny	50.8 mm	365.76 mm	561.34m m		94.64mm	1.361 kg
WBTT2X8		50.8 mm	416.56 mm	612.14m m		94.64mm	1.814 kg
WBTT2X8BA	Czarny	50.8 mm	416.56 mm	612.14m m		94.64mm	1.814 kg
WBTT6X6		152.39999999999998 mm					
WBTT2X4S4		50.8 mm					
WBTT4X12		101.6 mm					
WBTT4X12BA	Czarny	101.6 mm					
WBTT4X18		101.6 mm					
WBTT4X18BA	Czarny	101.6 mm					
WBTT4X24		101.6 mm					
WBTT4X24BA	Czarny	101.6 mm					

Table 2/2

Numer katalogowy	Kolor	Wysokość (H)	Szerokość (W)	Długość (L)	Rozmiar otworu (HS)	Promień (R)	Masa urządzenia
WBTT4X4		101.6 mm					
WBTT4X4BA	Czarny	101.6 mm					
WBTT4X6		101.6 mm					
WBTT4X6BA	Czarny	101.6 mm					
WBTT6X12		152.4 mm					

Numer katalogowy	Kolor	Wysokość (H)	Szerokość (W)	Długość (L)	Rozmiar otworu (HS)	Promień (R)	Masa urządzenia
WBTT6X12BA	Czarny	152.4 mm					
WBTT6X18		152.4 mm					
WBTT6X18BA	Czarny	152.4 mm					
WBTT6X24		152.4 mm					
WBTT6X24BA	Czarny	152.4 mm					
WBTT6X36		152.4 mm					

SCHEMATY

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.

