


WBT Performance Cable Tray Waterfall



La bandeja en cascada Waterfall de WBT y nVent CADDY para cables de rendimiento es una solución de gestión de cables versátil y fácil de instalar para bandejas portacables de rejilla. Gracias a su innovadora tecnología de montaje en lateral, la instalación reduce la presión y la fricción de los cables, además de evitar el corte de las bandejas, ahorrando tiempo de trabajo. Su diseño flexible y su instalación sin herramientas permiten colocarla tanto empotrado como en pared.

Łuk zapewnia solidne podparcie i ochronę dla dużych wiązek kabli o wysokiej gęstości i jest idealny do zarządzania kablami miedzianymi, światłowodowymi, PoE i DAS. Dostępne w rozmiarach 12" (305 mm) i 20" (508 mm) z promieniem zgięcia 120 stopni. Ścianki boczne pomagają prowadzić kable w pożądanym kierunku oraz budować ciągłą trasę przy jednoczesnym zachowaniu jednolitego i atrakcyjnego wyglądu.

Konstrukcja kaskady uwzględnia także elementy umożliwiające podłączanie uziemienia i łączenie.

FUNKCJE

Wyposażony w perforację ułatwiającą prowadzenie wiązek kabli

Powłoka proszkowa chroni przed zadrapaniem lub uszkodzeniem przewodów



Zachowuje 120-stopniowy kąt zgięcia, zgodnie ze standardami TIA dla wszystkich typów kabli

Standardowe pokrycie składa się z powłoki czarnej farby proszkowej i elektrolitycznie nakładanego cynku. Inne kolory wykończenia są dostępne na życzenie

Zapewnia optymalne podparcie dla kabli i przewodów do wysokowydajnej transmisji danych, w tym Cat 5e, Cat 6, Cat 6A i Cat 7

SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Materiał	Kolor	Wykończenie	Długość (L)	Wysokość (H)	Szerokość (W)	Masa urządzenia
WBTWTRFALL12BA	Stal	Czarny	Powłoka proszkowa	347mm	139 mm	196 mm	1.2 kg



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

