

Pasek zakończenia wiązania międzysystemowego



Komponent Intersystem Bonding Termination (IBTB), wchodzący w skład gamy produktów do ochrony elektrycznej obiektów Facility Electrical Protection firmy nVent ERICO, spełnia wymogi punktu 250.94 normy 2008 NEC® „Połączenia innych układów”. IBTB jest montowany na podstawie liczników lub na urządzeniach przyłączeniowych i umożliwia proste połączenie i zakończenie przewodów telefonów, CATV oraz anten radiowych i telefonicznych. IBTB obejmuje odporną na korozję osprzęt montażowy, wykonany ze stali nierdzewnej i umożliwia łatwy dostęp dla dokonywania połączeń i inspekcji. Zacisk przyłączeniowy (nr 6 - nr 2 AWG, lub 16-35 mm²) umożliwia prosty montaż przewodu elektrody uziemienia jako jednego ciągłego odcinka, o ile jest to możliwe. Polimerowa podstawa i obudowa jest odporna na uderzenia, stabilizowana promieniowaniem ultrafioletowym i spełnia wymogi UL® odnośnie odporności na warunki atmosferyczne.

FUNKCJE

Połączenie i zakończenie przewodów uziemiających telefonów, CATV oraz anten radiowych i telewizyjnych

Idealne dla zastosowań w budynkach mieszkalnych i niewielkich obiektach komercyjnych

Spełnia wymagania 2008 normy NEC® art. 250,94

Posiada pięć łączów dla przewodów o rozmiarach: lite nr 14 – linkowane nr 6 (1,5 – 25 mm²)

Posiada jedno łącze dla przewodów o rozmiarach: lite nr 6 – linkowane nr 2 (16 – 35 mm²)

Zintegrowana podstawa mocująca dla łatwego montażu



Zestaw obejmuje osprzęt montażowy

Podłączenie do przewodu elektrody uziemiającej – nie wymaga podłączenia do obudowy licznika



SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Materiał	Głębokość (D)	Długość (L)	Szerokość (W)
IBTB	Brąz	36mm	102mm	51 mm



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.