

Siodelko dyryencyjne nVent ERICO Ericore

FUNKCJE

Do mocowania przewodu nVent ERICO Ericore do konstrukcji

Stosować wraz z obejmą do przewodów nVent ERICO Ericore





SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Średnica (Ø)	Głębokość (D)	Wysokość (H)	Szerokość (W)
CONSADE25	701990	Stal nierdzewna 316 (norma EN 1.4401)	37 mm	25.5mm	36 mm	114.5 mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Rozmiar otworu (HS)	A.	Masa urządzenia
CONSADE25	701990	6 mm	77.5 mm	0.04 kg



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE