

nVent ERICO Ericore niezakończony dyrygent



FUNKCJE

Kabel o niskiej induktywności i impedancji zaprojektowany dla minimalizacji napięć powstających w rezultacie wyładowań piorunów

Przewód posiada wiele powłok izolowanych co ogranicza ryzyko odbicia

Wymaga zestawów zakończenia górnego i dolnego

SPECYFIKACJE

Table 1/3

Numer katalogowy	Numer artykułu	Długość (L)	Długość	Długość (L)	Długość	Pojemność
ERICORE	701875	1m	1 m	1m	1 m	0.75 nF

Table 2/3

Numer katalogowy	Numer artykułu	Przekrój	Przekrój	Średnica (Ø)	Impedancja	Indukcyjność
ERICORE	701875	50mm ²	50mm ²	36 mm	12 Ω Max	37nH


Table 3/3

Numer katalogowy	Numer artykułu	Rezystancja (Rdc)	Rezystancja (Rimp)	Masa urządzenia
ERICORE	701875	0.5mΩ·m	6mΩ·m	1.18 kg

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

W celu uzyskania informacji na temat dopuszczalnych długości maksymalnych lub instrukcji montażu prosimy o kontakt z działem wsparcia technicznego firmy nVent ERICO.

Indukcyjność i pojemność są podane w przeliczeniu na metr.



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE