

Złącze ścinające nVent ERICO Lay-in



Złącze zrywane nVent ERICO z wpustem to innowacyjne, zabezpieczone przed manipulacją rozwiązanie do podłączania i tworzenia niedemontowalnych połączeń równoległych w dowolnym miejscu w nowych lub istniejących sieciach uziemiających. Ten wygodny, niewymagający konserwacji element zwiększa wygodę i upraszcza instalację dzięki odrywanej główce śruby i unikalnemu wpustowi, która utrzymuje przewody na miejscu przed wykonaniem bezpiecznego połączenia.

Złącze zrywane nVent ERICO z wpustem, zaprojektowane z myślą o poprawie wydajności, ograniczeniu uszkodzeń i zwiększaniu niezawodności, zapewnia stałą siłę zacisku każdego połączenia. Wykonana z wytrzymałego brązu, unikalna sześciokątna konstrukcja eliminuje potrzebę stosowania specjalistycznych narzędzi, jednocześnie umożliwiając montażystom spełnienie branżowych wymagań dotyczących momentu obrotowego i przyspieszenie kontroli dzięki dobrze widocznemu, trwałemu połączeniu. Złącza można używać z linką zabezpieczającym przed kradzieżą i jest ono objęte certyfikatem UL dla przewodów litych 6 i 2.

FUNKCJE

Sześciokątny łeb śruby odrywa się po zastosowaniu odpowiedniego momentu

Możliwość wpuszczenia eliminuje potrzebę wsuwania lub przecinania przewodów podczas instalacji

Umożliwia trwałe, bezpieczne połączenie wielu przewodów

Nie wymaga specjalistycznych narzędzi

Nadaje się do zastosowań podziemnych

Odporne na korozję

Umożliwia połączenie wiele rodzajów przewodów

Zgodne z RoHS i REACH

Nadaje się do użytku w pomieszczeniach i na zewnątrz

Produkowane w USA



SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Materiał	Bezpośrednie zakopanie	Rozmiar przewodu	Liczba przewodów	Moment obrotowy	Szerokość łba sześciokątnego
ELLC1G	Brąz	Tak	nr 6 lity, Linkowy nr 6	2	17 N·m	16.51 mm
EL LCS1	Brąz	Tak	#6 pełny – #2 linkowy	2	17 N·m	19.05 mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Długość	Średnica	Masa urządzenia
ELLC1G	50mm	19 mm	0.1 kg
EL LCS1	64mm	22 mm	0.14 kg

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.