

# Przenośna szyna szlifierka



## FUNKCJE

Używane w połączeniu ze stojakową szlifierką do szyn SBG141 oraz przenośną dwusuwową szlifierką do szyn SBG150 z napędem spalinowym

Łatwa instalacja na szlifierce

Zapewnia dobrą kontrolę operacji czyszczenia

Redukcja efektu cieplnego

Gładkie wykończenie oczyszczonej powierzchni

Do stosowania na różnych typach powierzchni

Pomaga wyeliminować zanieczyszczenia czyszczonej powierzchni żywicą, wspomagając proces nVent ERICO Cadweld

**Materiał:** Wzmocniony cyrkon spojony żywicą

## SPECYFIKACJE

| Numer katalogowy | Fazowane | Średnica | Grubość  |
|------------------|----------|----------|----------|
| SBS2333          | Nie      | 152.4 mm | 19.05 mm |
| S2129            | Tak      | 152.4 mm | 25.4 mm  |
| SB22122          | Nie      | 152.4 mm | 25.4 mm  |

## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

### Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie

techniczne

### Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

### Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

### APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE