

Przenośna szlifierka szynowa, dwucyklowa napędzana gazem



FUNKCJE

Wydajny silnik dwusuwowy o pojemności 39 cm³

Uchwyt głowicy zasilanej zawiera płytę podstawy, która chroni silnik przed uszkodzeniami

Lekka konstrukcja

Uchwyt antywibracyjny redukuje zmęczenie operatora oraz pomaga zapewnić odpowiednią równowagę podczas obsługi szlifierki

Wyższa wytrzymałość wałka zwiększa trwałość działania

Zwiększona stabilność tarczy ścierniej pozwala zmniejszyć wibracje oraz zużycie podczas pracy

Jedno urządzenie do szlifowania głowki i środka

Maksymalna prędkość tarczy 6 000 obr./min

Regulowana osłona tarczy ścierniej umożliwia obrót o 360°, aby zapewnić możliwość cięcia w ciasnych obszarach

SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Numer artykułu	Typ	Masa urządzenia
SBG150WC	715409	Szlifierka z walizką transportową	14.6 kg

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.