

Złącze gwintowane do pręta uziemiającego z miedzi, gwintowane



FUNKCJE

Złączki o dużej wytrzymałości, gwintowane i fazowane po obu stronach w celu łatwiejszego nakręcania

Złączki odporne na korozję zapewniają trwałe połączenia typu element miedziany-element miedziany, które charakteryzują się niską rezystancją



SPECYFIKACJE

Table 1/2


Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Średnica pręta uziemiającego, nominalna	Długość (L)	Rozmiar gwintu (TS)	Masa urządzenia
CR58	158040	Brąz	5/8"	61mm	5/8" UNC	0.09 kg
CR34		Brąz	3/4"	76.2mm	3/4" UNC	0.15 kg
SC34	158050	Brąz	3/4"	71mm	3/4" UNC	0.17 kg
CR100		Brąz krzemowy	1"	99.1mm	1" UNC	0.35 kg

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Zgodność z	Certyfikaty
CR58	158040	EN IEC 62561-2	UL, cUL, RUS, CSA-US, CSA
CR34			RUS, CSA-US, UL, cUL, CSA
SC34	158050	IEC® EN 62561-2	

Numer katalogowy	Numer artykułu	Zgodność z	Certyfikaty
CR100		EN IEC 62561-2	cUL, UL

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221
Opcja 1 – obsługa klienta
Opcja 2 – wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:
+31 800-0200135
Francja:
+33 800 901 793

Europa

Niemcy:
800 1890272
Inne kraje:
+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE