

ZESTAW metalowych nakrętek i śrub Zestaw kontaktowy



FUNKCJE

For optimal electrical connections

Kit includes 100 bolts, 100 nuts, 200 flat washers and 200 contact washers

Klasa jakości: 8.8
Wykończenie: Ocynkowane galwanicznie
Materiał: Stal
Klasa powłoki: Zn 8 C



SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Numer artykułu	Rozmiar gwintu	Długość gwintu	Moment obrotowy
CONT-KIT-M6X16	558310	M6	16mm	9.59 N·m
CONT-KIT-M8X30	558340	M8	30mm	30 N·m
CONT-KIT-M10X30	558370	M10	30mm	44.25 N·m
CONT-KIT-M12X30	558440	M12	30mm	110 N·m
CONT-KIT-M12X40	558460	M12	40mm	110 N·m
CONT-KIT-M12X50	558480	M12	50mm	110 N·m
CONT-KIT-M10X50	558410	M10	50mm	44.25 N·m
CONTKITM12X60ZB	567880	M12	60mm	110 N·m
CONT-KIT-M12X80	558490	M12	80mm	110 N·m

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE