

DPCB dziurkowany zwykły miedziany szyna zbiorcza, podwójny



FUNKCJE

Heavy-duty power connection

Circuit breaker, generator and prefabricated power network conductor

Alternative to large and multiple cables

Earth/ground connection

Power distribution

Rounded edges

Materiał: Miedź


SPECYFIKACJE


Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Szerokość (W)	Grubość (T)	Długość (L)	Rozmiar otworu (HS)	A.
DPCB63X5	550420	63 mm	5 mm	1750mm	10.5 mm	38 mm
DPCB50X5	550410	50 mm	5 mm	1750mm	10.5 mm	25 mm
DPCB125X5	550450	125 mm	5 mm	1750mm	10.5 mm	100 mm
DPCB80X5	550430	80 mm	5 mm	1750mm	10.5 mm	55 mm
DPCB100X5	550440	100 mm	5 mm	1750mm	10.5 mm	75 mm
DPCB100X10	550380	100 mm	10 mm	1750mm	10.5 mm	75 mm
DPCB120X10	550390	120 mm	10 mm	1750mm	10.5 mm	95 mm
DPCB50X10	550350	50 mm	10 mm	1750mm	10.5 mm	25 mm
DPCB80X10	550370	80 mm	10 mm	1750mm	10.5 mm	55 mm
DPCB60X10	550360	60 mm	10 mm	1750mm	10.5 mm	35 mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	B.	C.	Masa urządzenia
DPCB63X5	550420	25 mm	12.5 mm	4.4 kg
DPCB50X5	550410	25 mm	12.5 mm	3.4 kg
DPCB125X5	550450	25 mm	12.5 mm	9.2 kg
DPCB80X5	550430	25 mm	12.5 mm	5.7 kg
DPCB100X5	550440	25 mm	12.5 mm	7.25 kg
DPCB100X10	550380	25 mm	12.5 mm	14.5 kg
DPCB120X10	550390	25 mm	12.5 mm	18.4 kg
DPCB50X10	550350	25 mm	12.5 mm	6.8 kg
DPCB80X10	550370	25 mm	12.5 mm	11.4 kg
DPCB60X10	550360	25 mm	12.5 mm	8.8 kg

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221
Opcja 1 – obsługa klienta
Opcja 2 – wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:
+31 800-0200135
Francja:
+33 800 901 793

Europa

Niemcy:
800 1890272
Inne kraje:
+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE